



Flexible Wand-Leseleuchte Dio Flex Plate, mit GU10-Fassung

Wandleuchten

UVP: 65,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-163926
Material	Aluminium
Farbe	Chrom
Anschlussspannung	230 V
Max. Leistung	50 W
Fassung	GU10
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Montageart	Wand
Dimmbar	Ja
Dimmart	mit geeignetem Leuchtmittel
Anwendungsbereich	Schlafzimmer
Stil	Schlicht, Zeitlos
Form	länglich
Netzstecker	Nein
Schalter	Ja
Leuchtmittel	Nein
Produktmaße	(L) 528 mm
Produktgewicht	0.438 kg