



Leuchtenspot Avo für 1-Phasen-Stromschiene, schwenk- und drehbar, GU10, sil...

Leuchten und Strahler

UVP: 38,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-319373
Material	Stahl
Farbe	Silbergrau
Anschlussspannung	230 V
Max. Leistung	50 W
Frequenz	50-60 Hz
Fassung	GU10
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Schwenkbar °	90
Drehbar °	350
Montageart	Decke, Wand
Dimmbar	Ja
Dimmart	mit geeignetem Leuchtmittel
Stil	Schlicht, Industriell
Form	rund
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Nein
Produktmaße	(H) 80 mm (L) 135 mm (Ø) 60 mm
Produktgewicht	0.158 kg