



## Schlichter Schienenstrahler Kalu Track für 1-Phasen-Schienensystem in schwa...

Leuchten und Strahler

UVP: 74,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



<b>Artikelnummer</b>	A-274978
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Farbe</b>	Schwarz-matt
<b>Anschlussspannung</b>	230 V
<b>Max. Leistung</b>	75 W
<b>Fassung</b>	GU10
<b>Schutzklasse</b>	II
<b>Schutzart</b>	IP20
<b>Schwenkbar °</b>	90
<b>Drehbar °</b>	350
<b>Montageart</b>	Aufsteck/Klemm-Montage
<b>Dimmbar</b>	Ja
<b>Dimmart</b>	mit geeignetem Leuchtmittel
<b>Stil</b>	Zeitlos, Modern
<b>Form</b>	rund
<b>Netzstecker</b>	Nein
<b>Leuchtmittel</b>	Nein
<b>Produktmaße</b>	(H) 155 mm (Ø) 120 mm
<b>Produktgewicht</b>	0.27 kg