



Outdoor Bodeneinbauleuchte Dasar 115, GU10, eckig, Edelstahl 316

Bodeneinbaustrahler

UVP: 113,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?
info@click-licht.de
 (+49) 2361 40 67 600
 Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-105740
Material	Edelstahl, Aluminium
Farbe	Edelstahl
Anschlussspannung	230 V
Max. Leistung	35 W
Frequenz	50 Hz
Fassung	GU10
Schutzklasse	I
Schutzart	IP67
Schwenkbar °	30
Drehbar °	90
Montageart	Boden, Einbau
Dimmbar	Nein
Anwendungsbereich	Garten, Terrasse, Garage & Carport
Stil	Zeitlos, Schlicht
Form	eckig
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Nein
Einbaumaße	(T) 165 mm (Ø) 115 mm
Produktmaße	(B) 130 mm (T) 160 mm (L) 130 mm
Produktgewicht	1.099 kg