



Zweiflammige Deckenleuchte Kardamod in weiß, QPAR111, eckig, dreh- und sch...

Strahler, Spots & Aufbaustrahler

UVP: 251,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-241976
Material	Stahl
Farbe	Weiß
Anschlussspannung	230 V
Max. Leistung	2x 75 W
Fassung	2x GU10
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Montageart	Decke
Dimmbar	Ja
Dimmart	mit geeignetem Leuchtmittel
Anwendungsbereich	Wohnzimmer, Flur
Stil	Zeitlos, Schlicht
Form	eckig, länglich
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Nein
Produktmaße	(H) 155 mm (L) 315 mm
Produktgewicht	2.899 kg