



LED 3 Phasen Spot Numinos Zoom in Schwarz 20W 1800lm 3000K DALI


Leuchten und Strahler

UVP: 231,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?
info@click-licht.de
(+49) 2361 40 67 600
Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-420957
Material	Aluminium, Kunststoff
Farbe	Schwarz
Anschlussspannung	220-240 V
Leistungsaufnahme	20 W
Frequenz	50/60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Schwenkbar °	90
Montageart	Decke
Dimmbar	Ja
Dimmart	Hausinstallation, Phasenabschnitt
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	3000 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	1800 lm
Farbwiedergabeindex	90
Lebensdauer	20000 h
Schaltzyklen	15000
Anwendungsbereich	Esszimmer, Küche, Schlafzimmer, Wohnzimmer
Stil	Modern, Schlicht, Zeitlos



PHILIPS
929001588706

A

B

C

D

E

F


G

← E

18

kWh/1000h

2019/2015



Form	rund
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja, fest verbaut
System	DALI
Produktmaße	(B) 165 mm (L) 190 mm (Ø) 85 mm
Produktgewicht	1 kg