



LED Stehleuchte Worklight in Weiß 79W 7600lm mit Bewegungsmelder

Stehleuchten

UVP: 798,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-420384
Material	Aluminium
Farbe	Weiß
Anschlussspannung	200-240 V
Leistungsaufnahme	79 W
Frequenz	50/60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Dimmbar	Nein
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	4000 Kelvin
Lichtfarbe	Neutralweiß
Lichtstrom	7600 lm
Lebensdauer	50000 h
Schaltzyklen	25000
Anwendungsbereich	Büro & Arbeitszimmer
Stil	Modern, Schlicht, Zeitlos
Sensortyp	Bewegungssensor
Sensortechnologie	PIR
Form	länglich
Netzstecker	Ja
Touchfunktion	Ja



SLV
LS_2462

A

B

C

D

E

F

G

← E

35
kWh/1000h



2019/2015

Leuchtmittel	Ja, fest verbaut
Touch	Ja
Weiteres	Schlagfestigkeit: 0,2 joule, Schlagfestigkeitsklasse: IK02, Dämmerungssensor
Produktmaße	(H) 1950 mm (B) 310 mm (L) 692 mm
Produktgewicht	14.565 kg