



LED Pendelleuchte Numinos in Schwarz 10,42W 980lm 2700K 60°


Pendelleuchten

UVP: 139,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?
info@click-licht.de
(+49) 2361 40 67 600
Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-402102
Material	Aluminium, Kunststoff
Farbe	Schwarz
Anschlussspannung	220-240 V
Leistungsaufnahme	10.42 W
Frequenz	50/60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Montageart	Decke
Dimmbar	Ja
Dimmart	Hausinstallation, Phasenabschnitt
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	2700 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	980 lm
Farbwiedergabeindex	> 90
Lebensdauer	50000 h
Schaltzyklen	50000
Abstrahlwinkel	60 Grad
Anwendungsbereich	Esszimmer, Wohnzimmer
Stil	Modern
Form	rund



Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja, fest verbaut
Produktmaße	(L) 162 mm (Ø) 65 mm
Produktgewicht	0.75 kg