



## Schienenstrahler für 3-Phasen-Stromschiene, Puri, GU10, mit Adapter, schwar...

Leuchten und Strahler

UVP: 35,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?  
info@click-licht.de  
(+49) 2361 40 67 600  
Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| <b>Artikelnummer</b>     | A-274932                      |
| <b>Material</b>          | Aluminium                     |
| <b>Farbe</b>             | Schwarz-matt                  |
| <b>Anschlussspannung</b> | 230 V                         |
| <b>Max. Leistung</b>     | 50 W                          |
| <b>Frequenz</b>          | 50 Hz                         |
| <b>Fassung</b>           | GU10                          |
| <b>Schutzklasse</b>      | II                            |
| <b>Schutzart</b>         | IP20                          |
| <b>Schwenkbar °</b>      | 85                            |
| <b>Drehbar °</b>         | 350                           |
| <b>Montageart</b>        | Decke                         |
| <b>Dimmbar</b>           | Ja                            |
| <b>Dimmart</b>           | mit geeignetem Leuchtmittel   |
| <b>Stil</b>              | Zeitlos, Schlicht             |
| <b>Form</b>              | rund                          |
| <b>Netzstecker</b>       | Nein                          |
| <b>Leuchtmittel</b>      | Nein                          |
| <b>Produktmaße</b>       | (H) 99 mm (L) 84 mm (Ø) 36 mm |
| <b>Produktgewicht</b>    | 0.182 kg                      |