



## 1-Phasen Schienensystem Aufbauschiene, Starter-Set, 3 Spots, schwarz, 2x 1m

Stromschienen Sets

UVP: 198,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Enthält Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse



<b>Artikelnummer</b>	A-290618
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Anschlussspannung</b>	230 V
<b>Leistungsaufnahme</b>	4.3 W
<b>Max. Leistung</b>	3x 35 W
<b>Fassung</b>	3x GU10
<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Schutzart</b>	IP20
<b>Montageart</b>	Decke
<b>Dimmbar</b>	Ja
<b>Dimmart</b>	mit geeignetem Leuchtmittel
<b>Lichttechnologie</b>	LED
<b>Bauform</b>	Reflektor - PAR16
<b>Farbtemperatur</b>	2700 Kelvin
<b>Lichtfarbe</b>	Warmweiß
<b>Lichtstrom</b>	3x 245 lm
<b>Farbwiedergabeindex</b>	80
<b>Lebensdauer</b>	25000 h
<b>Schaltzyklen</b>	200000
<b>Startzeit</b>	0.5 s
<b>Abstrahlwinkel</b>	40 Grad
<b>Anwendungsbereich</b>	Flur, Wohnzimmer, Küche

<b>Stil</b>	Zeitlos, Modern
<b>Form</b>	rund, eckig
<b>Netzstecker</b>	Nein
<b>Leuchtmittel</b>	Ja
<b>Weiteres</b>	2 x 1 m Hochvoltschiene, 1 x Längsverbinder mit Einspeisemöglichkeit, 1 x Endkappen 2 Stk, 3 x Strahler PURI, 3 x Leuchtmittel LED 4,3 W
<b>Produktmaße</b>	(L) 2000 mm
<b>Produktgewicht</b>	1.744 kg