

Produktinformation

13 82 200 T

Elektro-Installationszange



- 6 Funktionen in einer Zange
- Multifunktionszange für die Elektroinstallation; zum Greifen von Flach- und Rundmaterial, Biegen, Entgraten, Kabelschneiden, Abisolieren und Crimpen von Aderendhülsen
- Zange mit Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
- Glatte Greifflächen an der Spitze für ein beschädigungsfreies Greifen von Einzeladern; profilierte Greifflächen und Brennerloch zum Greifen von Flach- und Rundmaterial
- Markante Außenkante an den Greifflächen zum Bearbeiten von Unterputzdosen und Entgraten von Durchführungslochern
- Abisolierlöcher für Leiter 0,75 - 1,5 mm² und 2,5 mm²
- Crimpnest für Aderendhülsen 0,5 - 2,5 mm²
- Kabelschere mit Präzisionsschneiden (induktiv gehärtet) für Cu- und Al-Kabel bis 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm
- Schlanke Bauform für gute Zugänglichkeit
- Geschraubtes Gelenk: präziser, spielfreier Gang der Zange
- Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, mehrstufig ölgelärtet



Allgemein	
Artikel-Nr.	13 82 200 T
EAN	4003773079972
Zange	schwarz atramentiert
Kopf	poliert
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen, mit integrierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
Gewicht	267 g
Abmessungen	200 x 49 x 21 mm
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute	
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig	Ø 15 mm
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig	50 mm ²
Abisolierwerte für Einzeladern	0,75 — 1,5 mm ² / 2,5 mm ²
Kapazität Quadratmillimeter	0,5 — 2,5 mm ²
AWG	1 / 0
Absturzsicherung	ja

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

