

Jackery SolarSaga 100, 100 W, 18 V, 5,55 mA, 5 V, 3 A, 21,6 V

100W monokristallines - IP65 - USB-A - USB-C

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Jackery
Hersteller Art. Nr.	SP1001G-E
EAN/UPC	6958657300094



Beschreibung

Jackery SolarSaga 100. Bemessungsleistung: 100 W, Solarmodul Spannung: 18 V, Solarpanel Strom: 5,55 mA. Solarzellentyp: Monokristallines Silizium, Produktfarbe: Schwarz, Internationale Schutzart (IP-Code): IP65. Gewicht: 4,69 kg, Zusammengeklappte Breite: 61 cm, Gefaltete Tiefe: 3,5 cm

Hauptmerkmale

	Allgemein
Bemessungsleistung	100 W
Solarmodul Spannung	18 V
Solarpanel Strom	5,55 mA
Solarzellentyp	Monokristallines Silizium
Produktfarbe	Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP65
Gewicht	4,69 kg
Zusammengeklappte Breite	61 cm
Gefaltete Tiefe	3,5 cm