

ASUS ROG STRIX LC 120 RGB - Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem - (für: LGA1156, LGA1366, LGA1155, LGA2011, LGA1150, LGA2011-3, LGA1151, AM4, LGA2066, TR4, LGA1200)

Aluminium mit Kupferbasis - 120 mm



Gruppe	Kühler
Hersteller	ASUS
Hersteller Art. Nr.	90RC0051-MOUAY0
EAN/UPC	4718017403177

Beschreibung

ASUS ROG STRIX LC 120 RGB - Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem - (für: LGA1156, LGA1366, LGA1155, LGA2011, LGA1150, LGA2011-3, LGA1151, AM4, LGA2066, TR4, LGA1200) - Aluminium mit Kupferbasis - 120 mm

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASUS ROG STRIX LC 120 RGB - Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem
Produkttyp	Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem
Packungsinhalt	Schrauben, Halterung, 120mm ROG A-RGB Fan
Kompatibilität	LGA1156 Socket, LGA1366 Socket, LGA1155 Socket, LGA2011 Socket, LGA1150 Socket, LGA2011-3 Socket, LGA1151 Socket, Socket AM4, LGA2066 Socket, Socket TR4, LGA1200 Socket
Kühlermaterial	Aluminium mit Kupferbasis
Lüfterdurchmesser	120 mm
Gebläsehöhe	25 mm
Drehgeschwindigkeit	800 - 2500 U/min
Luftstrom	137.5 m ³ /h (80,95 CFM)
Geräuschpegel	37.6 dBA
Merkmale	PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation), RGB LED, Gummischläuche (380 mm)
Funktionen	ASUS Aura Sync technology

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.