

Trust GXT 960 Graphin - Maus - Für Rechtshänder

optisch - 6 Tasten - kabelgebunden - USB 2.0

Gruppe	Eingabegeräte
Hersteller	Trust
Hersteller Art. Nr.	23758
EAN/UPC	8713439237580



Beschreibung

Trust GXT 960 Graphin - Maus - Für Rechtshänder - optisch - 6 Tasten - kabelgebunden - USB 2.0

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Trust GXT 960 Graphin - Maus - USB 2.0
Gerätetyp	Maus
Anschlussstechnik	Kabelgebunden - USB 2.0
Ausrichtung	Für Rechtshänder
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	6.3 cm x 12.6 cm x 4 cm
Gewicht	106 g
Movement Detection Technologie	Optisch
Anzahl Tasten	6
Bewegungsauflösung	10000 dpi
Leistung	Abfragerate: 1000 Hz, Echtzeit-Empfindlichkeitsschaltung 200 - 10.000 dpi
Leistungsmerkmale	Scrolling - Rad, geflochtenes Kabel, 6 programmierbare Tasten, nicht reflektierend, RGB-Beleuchtung mit 16,8 Millionen Farben, DPI-Schalter, Teflon-Gleitflächen, Vor-Taste, Zurück-Taste, Bienenwabengehäuse
Kabellänge	1.8 m
Erforderliches Betriebssystem	Google Chrome OS, Microsoft Windows 7 / 8 / 10

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.