

Manhattan TV & Monitor Mount, Wall, Full Motion, 1 screen, Screen Sizes: 37-65", Black, VESA 100x100 to 600x400mm, Max 35kg, LFD, Tilt & Swivel with 3 Pivots, Lifetime Warranty - Klammer - für LCD-TV / gekrümmter LCD-TV - Stahl - Schwarz - Bildschirmgröße: 94-177.8 cm (37"-70")



Wandmontage

Gruppe	Zubehör TFT/LCD-TV
Hersteller	Manhattan
Hersteller Art. Nr.	461337
EAN/UPC	0766623461337

Beschreibung

Manhattan TV & Monitor Mount, Wall, Full Motion, 1 screen, Screen Sizes: 37-65", Black, VESA 100x100 to 600x400mm, Max 35kg, LFD, Tilt & Swivel with 3 Pivots, Lifetime Warranty - Klammer - für LCD-TV / gekrümmter LCD-TV - Stahl - Schwarz - Bildschirmgröße: 94-177.8 cm (37"-70") - Wandmontage

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Manhattan TV & Monitor Mount, Wall, Full Motion, 1 screen, Screen Sizes: 37-65", Black, VESA 100x100 to 600x400mm, Max 35kg, LFD, Tilt & Swivel with 3 Pivots, Lifetime Warranty - Klammer - für LCD-TV / gekrümmter LCD-TV - Schwarz
Produkttyp	Klammer - Wandmontage
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	65.5 cm x 42.7 cm x 42 cm
Neigung	-15° bis 10°
Schwenken	- 90 ° bis 90 °
Nivellierung	-3° bis 3°
Anpassungen	Nivellierung, Schwenk, Neigung, Tiefe
Gewicht	3.12 kg
Empfohlene Verwendung	LCD-TV / gekrümmter LCD-TV
Empfohlene Display-Größe	94-177.8 cm (37"-70")
VESA-Halterung	200 x 200 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 600 x 400 mm, 300 x 300 mm
Max. Ladegewicht	35 kg
Material	Stahl
Farbe	Schwarz

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.