

Chieftec VALUE Series APB-600B8, 600 W, 200 - 240 V, 600 W, 47 - 63 Hz, 4,5 A, 120 W

240 V

Gruppe	Stromversorgung
Hersteller	Chieftec
Hersteller Art. Nr.	APB-600B8
EAN/UPC	0753263077813



Beschreibung

Chieftec VALUE Series APB-600B8. Gesamtleistung: 600 W, AC Eingangsspannung: 200 - 240 V, Spitzenstrom: 600 W. Motherboard Anschlussstecker: 20+4 pin ATX, Stromkabellänge Motherboard: 55 cm, SATA-Netzkabellänge: 150,500 mm. Zweck: PC, Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor: ATX, 80 Plus Zertifizierung: 80 PLUS. Produktfarbe: Stahl, Kühlung: Aktiv, Lüfterdurchmesser: 12 cm. Breite: 150 mm, Tiefe: 140 mm, Höhe: 87 mm

Hauptmerkmale

	Allgemein
Gesamtleistung	600 W
AC Eingangsspannung	200 - 240 V
Spitzenstrom	600 W
Motherboard Anschlussstecker	20+4 pin ATX
Stromkabellänge Motherboard	55 cm
SATA-Netzkabellänge	150,500 mm
Zweck	PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor	ATX
80 Plus Zertifizierung	80 PLUS
Produktfarbe	Stahl
Kühlung	Aktiv
Lüfterdurchmesser	12 cm
Breite	150 mm
Tiefe	140 mm
Höhe	87 mm