

Metabo PowerMaxx BS 12 - Bohrer/Schrauber - schnurlos

2 Geschwindigkeiten - Bohrfutterschlüssel 10 mm - 40 N·m - 2 Akkus - 12 V

Gruppe	Elektrowerkzeuge
Hersteller	Metabo
Hersteller Art. Nr.	601036500
EAN/UPC	4007430337689



Beschreibung

Metabo PowerMaxx BS 12 - Bohrer/Schrauber - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten - Bohrfutterschlüssel 10 mm - 40 N·m - 2 Akkus - 12 V

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Metabo PowerMaxx BS 12 - Bohrer/Schrauber - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten - 2 Akkus
Produkttyp	Bohrer/Schrauber - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten
Geschwindigkeit	0 - 360 / 0 - 1400 1/min
Spannfuttertyp	Bohrfutterschlüssel
Spannfuttergröße	1 mm - 10 mm
Max. Drehmoment (hart)	40 N·m
Max. Drehmoment (weich)	17 N·m
Batterie	2 x 12 V - Lithium-Ionen

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.