

Antec FrigusAir 400 aRGB - Prozessor-Luftkühler - (für: LGA1156, AM2, AM2+, LGA1366, AM3, LGA1155, AM3+, FM1, FM2, LGA1150, FM2+, LGA2011-3, LGA1151, AM4, LGA2066, LGA1700)

Aluminium-Lamellen - 120 mm - Schwarz



Gruppe	Kühler
Hersteller	Antec
Hersteller Art. Nr.	0-761345-74007-4
EAN/UPC	0761345740074

Beschreibung

Antec FrigusAir 400 aRGB - Prozessor-Luftkühler - (für: LGA1156, AM2, AM2+, LGA1366, AM3, LGA1155, AM3+, FM1, FM2, LGA1150, FM2+, LGA2011-3, LGA1151, AM4, LGA2066, LGA1700) - Aluminium-Lamellen - 120 mm - Schwarz

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Antec FrigusAir 400 aRGB - Prozessor-Luftkühler
Produkttyp	Prozessor-Luftkühler
Packungsinhalt	Obere Abdeckung, ARGB-Controller
Farbe	Schwarz
Kompatibilität	LGA1156 Socket, Socket AM2, Socket AM2+, LGA1366 Socket, Socket AM3, LGA1155 Socket, Socket AM3+, Socket FM1, Socket FM2, LGA1150 Socket, Socket FM2+, LGA2011-3 Socket, LGA1151 Socket, Socket AM4, LGA2066 Socket, LGA1700 Socket
Kühlermaterial	Aluminium-Lamellen
Lüfterdurchmesser	120 mm
Gebälsehöhe	25 mm
Drehgeschwindigkeit	800-1.600 U/min
Luftstrom	(77 cfm)
Geräuschpegel	20 - 36 dBA
Netzanschluss	Lüfteranschluss, 4-polig, 3-poliger ARGB-Steckverbinder
Nennspannung	12 V
Merkmale	RGB Sync Ready, 16,8 Millionen Farben, ARGB fans, ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, ASRock Polychrome RGB
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	7.5 cm x 12.5 cm x 15.8 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.