

Arctic P12 PWM PST A-RGB 0dB - Gehäuselüfter - 120 mm - weiß (Packung mit 3)

Gehäuse-Lüfter - 2.000 rpm - 12 V - 48,8 cfm

Gruppe	Kühler
Hersteller	Arctic
Hersteller Art. Nr.	ACFAN00258A
EAN/UPC	4895213703536



Beschreibung

ARCTIC P12 PWM PST A-RGB 0dB - Gehäuselüfter - 120 mm - weiß (Packung mit 3)

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ARCTIC P12 PWM PST A-RGB 0dB - Gehäuselüfter
Produkttyp	Gehäuselüfter
Packungsmenge	3 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Packungsinhalt	4 x Schrauben
Farbe	Weiß
Lüfterdurchmesser	120 mm
Gebläsehöhe	25 mm
Lüfterlager	Dynamisches Fluid-Lager
Drehgeschwindigkeit	0 - 2000 U/min
Luftstrom	82,91 m ³ /h (48,8 CFM)
Geräuschpegel	0.3 Sone
Netzanschluss	Lüfteranschluss, 4-polig, 4-poliger Lüfteranschluss
Nennspannung	12 V
Merkmale	PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation), RGB LED x12, Stoßdämpfer, RGB Fusion 2.0, digital adressierbare RGB LEDs, ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, ASRock Polychrome RGB, PWM Sharing Technology (PST)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	12 cm x 12 cm x 2.5 cm
Gewicht	131 g

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.