

Neomounts NeoMounts NM-D335 - Aufstellung - für LCD-Display (full-motion)

Schwarz - Bildschirmgröße: 25.4-76.2 cm (10"-30") - Schreibtisch-
Ständer - Klemmmontage - Tülle - Tischmontage

| | |
|---------------------|--------------------|
| Gruppe | Zubehör TFT/LCD-TV |
| Hersteller | Neomounts |
| Hersteller Art. Nr. | NM-D335BLACK |
| EAN/UPC | 8717371445379 |



Beschreibung

NewStar NeoMounts NM-D335 - Aufstellung - für LCD-Display (full-motion) - Schwarz - Bildschirmgröße: 25.4-76.2 cm (10"-30") - Schreibtisch-Ständer, Klemmmontage, Tülle, Tischmontage

Hauptmerkmale

| | |
|-------------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | NewStar NeoMounts NM-D335 - Aufstellung (full-motion) |
| Produkttyp | Aufstellung (full-motion) - Schreibtisch-Ständer, Klemmmontage, Tülle, Tischmontage |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 8 cm |
| Einstellbare Höhe | 0-46 cm |
| Neigung | 90° |
| Rotation | 360° |
| Drehen | 90° |
| Anpassungen | Höhe, Neigung, schwenken, Drehung |
| Empfohlene Verwendung | LCD-Display |
| Empfohlene Display-Größe | 25.4-76.2 cm (10"-30") |
| VESA-Halterung | Bis zu 100 x 100 mm, ab 75 x 75 mm |
| Max. Ladegewicht | 10 kg |
| Farbe | Schwarz |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.