

# Manhattan TV & Monitor Mount, Desk, Full Motion (Gas Spring)

1 screen - Screen Sizes: 10-27" - Black - Clamp or Grommet Assembly, VESA 75x75 to 100x100mm - Max 8kg - Lifetime Warranty - Befestigungskit (Spannbefestigung für Tisch - Schwenkarm - Klammerbasis - Gasfeder) - für LCD-Display - Kunststoff - Aluminium - Stahl - Bildschirmgröße: 43.2-81.3 cm (17"-32") - Tischmontage



Gruppe	Zubehör TFT/LCD-TV
Hersteller	Manhattan
Hersteller Art. Nr.	461573
EAN/UPC	0766623461573

## Beschreibung

Manhattan TV & Monitor Mount, Desk, Full Motion (Gas Spring), 1 screen, Screen Sizes: 10-27", Black, Clamp or Grommet Assembly, VESA 75x75 to 100x100mm, Max 8kg, Lifetime Warranty - Befestigungskit (Spannbefestigung für Tisch, Schwenkarm, Klammerbasis, Gasfeder) - für LCD-Display - Kunststoff, Aluminium, Stahl - Bildschirmgröße: 43.2-81.3 cm (17"-32") - Tischmontage

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Manhattan TV & Monitor Mount, Desk, Full Motion (Gas Spring), 1 screen, Screen Sizes: 10-27", Black, Clamp or Grommet Assembly, VESA 75x75 to 100x100mm, Max 8kg, Lifetime Warranty - Befestigungskit - für LCD-Display
Produkttyp	Befestigungskit - Tischmontage
Montagekomponenten	Spannbefestigung für Tisch, Schwenkarm, Klammerbasis, Gasfeder
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	11.4 cm x 37.4 cm x 65.5 cm
Neigung	-35 ° bis 35 °
Rotation	-180° bis 180°
Drehen	-90° bis 90°
Anpassungen	Höhe, Spannen
Gewicht	4 kg
Empfohlene Verwendung	LCD-Display
Empfohlene Display-Größe	43.2-81.3 cm (17"-32")

VESA-Halterung	100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Max. Ladegewicht	8 kg
Material	Kunststoff, Aluminium, Stahl

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.