

# Enermax MarbleBron EMB750EWT - Netzteil (intern)

ATX12V 2.3/ EPS12V - 80 PLUS Bronze - Wechselstrom 100-240 V - 750 Watt - aktive PFC

Gruppe	Stromversorgung
Hersteller	Enermax
Hersteller Art. Nr.	EMB750EWT
EAN/UPC	4713157724991



## Beschreibung

Enermax MarbleBron EMB750EWT - Netzteil (intern) - ATX12V 2.3/ EPS12V - 80 PLUS Bronze - Wechselstrom 100-240 V - 750 Watt - aktive PFC

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Enermax MarbleBron EMB750EWT - Netzteil - 750 Watt
Gerätetyp	Netzteil - aktive Power Factor Correction (PFC) - intern
Spezifikationseinhaltung	ATX12V 2.3/ EPS12V
80-PLUS-Zertifizierung	80 PLUS Bronze
Gewicht	1.6 kg
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V
Ausgangsspannung	+3.3, +5, ±12 V
Leistungskapazität	750 Watt
Ausgangsstrom	+3.3V - 20 A   +5V - 20 A   +12V - 62 A   -12V - 0.3 A   +5VSB - 2.5 A
Ausgabeanschlusstellen	1 x Stromversorgung: ATX, 24-polig   2 x Strom 8-polig + 12V mit abnehmbarer 4-poliger Sektion   4 x 8-poliger PCI Express Power mit abnehmbarer 2-poliger Sektion   8 x 15-Pin-SATA-Stromstecker   4 x interne Stromversorgung, 4-polig   1 x 4-Pin-Mini-Stromversorgungsstecker
Modulare Kabelverwaltung	Ja
Kühlsystem	120-mm-Lüfter
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	15 cm x 14 cm x 8.6 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.