

# EIZO ColorEdge CG2700X - CG Series - LED-Monitor - 68.4 cm (27")

3840 x 2160 4K - IPS - 500 cd/m<sup>2</sup> - 1450:1 - 13 ms - HDMI - DisplayPort - USB-C - Schwarz - mit 6 Monate Null Helle Pixel Garantie

Gruppe	TFTs
Hersteller	EIZO
Hersteller Art. Nr.	CG2700X
EAN/UPC	4995047063643



## Beschreibung

EIZO ColorEdge CG2700X - CG Series - LED-Monitor - 68.4 cm (27") - 3840 x 2160 4K - IPS - 500 cd/m<sup>2</sup> - 1450:1 - 13 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - Schwarz - mit 6 Monate Null Helle Pixel Garantie

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	EIZO ColorEdge CG2700X - CG Series - LED-Monitor - 4K - 68.4 cm (27") - HDR
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.4 cm (27")
Leistungsmerkmale	Kalibrierungssensor, USB 3.1 Gen.1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K 3840 x 2160
Pixelpitch	0.155 mm
Helligkeit	500 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1450:1
Reaktionszeit	13 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	98% DCI-P3, 99% Adobe RGB
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort, USB-C
Ethernet integriert	Ja
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	63.8 cm x 24.5 cm x 41.59 cm

Gewicht	9.8 kg
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, TUV S, CB, TUV Ergo, RoHS, WEEE, PSE Mark, cTUVus, VCCI Class B, EAC, RCM, CAN ICES-3 Class B, HDCP 2.3, UKCA
Services im Bundle	6 Monate Null Helle Pixel Garantie

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.