

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 6 GB / Internal Memory 128 GB - microSD slot - OLED-Display - 6.67" - 2400 x 1080 Pixel (120 Hz)

Triple-Kamera 108 MP - 8 MP - 2 MP - front camera 16 MP - Graphitgrau



Gruppe	Mobiltelefone
Hersteller	Xiaomi
Hersteller Art. Nr.	MZB0AUCEU
EAN/UPC	6934177770593

Beschreibung

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 6 GB / Internal Memory 128 GB - microSD slot - OLED-Display - 6.67" - 2400 x 1080 Pixel (120 Hz) - Triple-Kamera 108 MP, 8 MP, 2 MP - front camera 16 MP - Graphitgrau

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G - Graphitgrau - 5G Smartphone - 128 GB - GSM
Produkttyp	5G Smartphone
Anzeige	OLED-Display - 2400 x 1080 Pixel - 16.9 cm (6.67") - 395 ppi (Pixel pro Zoll) - (120 Hz) - AMOLED
Prozessor	Qualcomm Snapdragon 695 2.2 GHz (8-Core)
Grafikbeschleuniger	Qualcomm ADRENO 619
Speicher	RAM 6 GB / 128 GB
Unterstützte Speicherkarte	microSDXC Steckplatz - bis zu 1 TB
Betriebssystem	Android 11 mit MIUI 13
Hauptkamera	108 Megapixel - Weitwinkelobjektiv - f/1.9 - Fokus: automatisch
Zweite Kamera	8 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/2.2
Dritte Kamera	2 Megapixel - f/2.4 - Macro-Kamera
Vordere Kamera	16 Megapixel f/2.4
Service Provider	Nicht angegeben
SIM-Karte	Dual-SIM
Drahtlose Schnittstelle	NFC, Wi-Fi 5, Bluetooth
Sicherheitsgeräte	Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite)
Steckverbinder	3,5 mm Kopfhöreranschluss, USB-C
Schutz	Staubgeschützt, spritzwassergeschützt
Farbe	Graphitgrau

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	76.1 mm x 8.12 mm x 164.19 mm
Gewicht	202 g
SAR	0,596 W/kg (Kopf), 0,956 W/kg (Körper), 1,995 W/kg (Gliedermaße)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.