

LED Lenser P3R, Stift-Blinklicht, Schwarz, Aluminium, Tasten, Drehregler, IPX4, LED

LED - 140lm - 100m - 6Std - 1x Li-ion (3.7V) - 320mAh - IPX4

Gruppe	Taschenlampen & Laserpointer
Hersteller	LED Lenser
Hersteller Art. Nr.	500879
EAN/UPC	4058205009331



Beschreibung

Led Lenser P3R. Taschenlampen-Typ: Stift-Blinklicht, Produktfarbe: Schwarz, Gehäusematerial: Aluminium. Lampentyp: LED, Anzahl Lampe(n): 1 Lampen, Lichtleistung: 140 lm. Akku-/Batterietyp: Eingebaut, Batterietechnologie: Lithium-Ion (Li-Ion), Batteriekapazität: 320 mAh. Höhe: 102 mm, Gewicht: 32 g, Kopfdurchmesser: 2 cm. Verpackungsbreite: 112 mm, Verpackungstiefe: 62 mm, Verpackungshöhe: 205 mm

Hauptmerkmale

Allgemein

Taschenlampen-Typ	Stift-Blinklicht
Produktfarbe	Schwarz
Gehäusematerial	Aluminium
Lampentyp	LED
Anzahl Lampe(n)	1 Lampen
Lichtleistung	140 lm
Akku	Ja
Akku-/Batterietyp	Eingebaut
Batterietechnologie	Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität	320 mAh
Höhe	102 mm
Gewicht	32 g
Kopfdurchmesser	2 cm
Verpackungsbreite	112 mm
Verpackungstiefe	62 mm
Verpackungshöhe	205 mm