

BenQ DesignVue PD2506Q - PD Series - LED-Monitor - USB - 63.5 cm (25")

2560 x 1440 QHD @ 60 Hz - IPS - 400 cd/m² - 1000:1 - DisplayHDR 400 - 5 ms - HDMI - 2xDisplayPort - USB-C - Lautsprecher

Gruppe	TFTs
Hersteller	BenQ
Hersteller Art. Nr.	9H.LDLB.QBE
EAN/UPC	4718755089732



Beschreibung

BenQ DesignVue PD2506Q - PD Series - LED-Monitor - USB - 63.5 cm (25") - 2560 x 1440 QHD @ 60 Hz - IPS - 400 cd/m² - 1000:1 - DisplayHDR 400 - 5 ms - HDMI, 2xDisplayPort, USB-C - Lautsprecher

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	BenQ DesignVue PD2506Q - PD Series - LED-Monitor - 63.5 cm (25") - HDR
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 63.5 cm (25")
KVM-Schalter	USB
Daisy-Chaining	Ja
Leistungsmerkmale	KVM-Switch, USB 3.2 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440 bei 60 Hz
Helligkeit	400 cd/m ²
Kontrast	1000:1
HDR-fähig	HDR10 / DisplayHDR 400
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	100% Rec 709, 100% sRGB, 95% DCI-P3
Eingangsanschlüsse	HDMI, 2xDisplayPort, USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei

Spannung	Wechselstrom 100-240 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	55.01 cm x 25.69 cm x 57 cm
Gewicht	7.6 kg
Kennzeichnung	TUV, DisplayPort 1.4, HDCP 2.2

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.