

# Neomounts by Newstar FPMA-W1020 - Klammer - full-motion - für LCD-Display - Silber - Bildschirmgröße: 25.4-76.2 cm (10"-30")

Wandmontage

Gruppe                              Zubehör TFT/LCD-TV  
Hersteller                            Neomounts  
Hersteller Art. Nr.                 FPMA-W1020  
EAN/UPC                             8717371441807



## Beschreibung

Neomounts by Newstar FPMA-W1020 - Klammer - full-motion - für LCD-Display - Silber - Bildschirmgröße: 25.4-76.2 cm (10"-30") - Wandmontage

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Neomounts by Newstar FPMA-W1020 - Klammer - full-motion - für LCD-Display - Silber
Produkttyp	Klammer (full-motion) - Wandmontage
Einstellbare Tiefe	14-34 cm
Neigung	180°
Rotation	180°
Drehen	260°
Anpassungen	Neigung, schwenken, Drehung
Empfohlene Verwendung	LCD-Display
Empfohlene Display-Größe	25.4-76.2 cm (10"-30")
VESA-Halterung	Bis zu 100 x 100 mm, ab 75 x 75 mm
Max. Ladegewicht	10 kg
Farbe	Silber

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.