

DJI Mini 2 Combo, 4 Rotoren, 12 MP, 3840 x 2160 Pixel, 5 m/s, 2250 mAh, Schwarz, Weiß

12MP CMOS 1/2.3" - 4K/2.7K/Full HD - Flugzeit 31 Minuten - GPS - Glonass - Galileo - 3-Achsen (Neigung - Rolle - Schwenken) - maximale Entfernung 10 km (FCC) - 5200 mAh - 249g



Gruppe	Drohnen
Hersteller	DJI
Hersteller Art. Nr.	CP.MA.00000307.01
EAN/UPC	6941565905178

Beschreibung

DJI Mini 2 Combo. Anzahl der Rotoren: 4 Rotoren. Megapixel (ca.): 12 MP, Maximale Video-Auflösung: 3840 x 2160 Pixel. Maximale Geschwindigkeit: 5 m/s, Maximaler Arbeitsabstand: 10000 m. Bewegungssteuerungsfunktionen: Rückwärts, Abwärts, Vorwärts, Linksdrehung, Rechtsdrehung, Aufwärts. Akku-/Batterietechnologie: Lithium Polymer (LiPo), Akku-/Batteriekapazität: 2250 mAh. Kompatible Speicherkarten: MicroSD (TransFlash). GLONASS. Netzteilstärke: 18 W. Produktfarbe: Schwarz, Weiß

Hauptmerkmale

	Allgemein
Anzahl der Rotoren	4 Rotoren
Megapixel (ca.)	12 MP
Maximale Video-Auflösung	3840 x 2160 Pixel
Video-Auflösung	1920 x 1080, 2720 x 1530, 3840 x 2160 Pixel
Maximale Geschwindigkeit	5 m/s
Maximaler Arbeitsabstand	10000 m
Bewegungssteuerungsfunktionen	Backward, Downward, Forward, Turn left, Turn right, Upward
Akku-/Batterietechnologie	Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität	2250 mAh
Kompatible Speicherkarten	MicroSD (TransFlash)
GLONASS	Ja
Netzteilstärke	18 W
Produktfarbe	Black, White