

# DIGITTRADE HS256S High Security - SSD - verschlüsselt - 1 TB - extern (tragbar)

2.5" (6.4 cm) - FireWire 800 / USB 2.0 - FIPS 140-2 Level 3 - 256-bit AES-CBC

Gruppe	Festplatten
Hersteller	DIGITTRADE
Hersteller Art. Nr.	DG-HS256S-1000SSD
EAN/UPC	4260111196849



## Beschreibung

DIGITTRADE HS256S High Security - SSD - verschlüsselt - 1 TB - extern (tragbar) - 2.5" (6.4 cm) - FireWire 800 / USB 2.0 - FIPS 140-2 Level 3, 256-bit AES-CBC

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	DIGITTRADE HS256S High Security - SSD - 1 TB - FireWire 800 / USB 2.0
Typ	Solid State Drive - extern (tragbar)
Kapazität	1 TB
Hardwareverschlüsselung	Ja
Verschlüsselungsalgorithmus	FIPS 140-2 Level 3, 256-bit AES-CBC
Formfaktor	2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle	FireWire 800 / USB 2.0
Datenübertragungsrate	800 Mbps (FireWire 800) / 480 Mbps (USB 2.0)
Merkmale	Smart Card-Authentifizierung, Boot-Laufwerk, PIN-Code-Authentifizierung
Stromversorgung	USB-Bus
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	78 mm x 130 mm x 22 mm
Gewicht	600 g

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.