

# IC Intracom Intellinet - Medienkonverter - GigE - 10Base-T, 1000Base-SX, 100Base-TX, 1000Base-T

RJ-45 / SC Single-Modus - bis zu 20 km - 1310 nm

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Gruppe              | Netzwerkgeräte |
| Hersteller          | IC Intracom    |
| Hersteller Art. Nr. | 508346         |
| EAN/UPC             | 0766623508346  |



## Beschreibung

Intellinet - Medienkonverter - GigE - 10Base-T, 1000Base-SX, 100Base-TX, 1000Base-T - RJ-45 / SC Single-Modus - bis zu 20 km - 1310 nm

## Hauptmerkmale

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Produktbeschreibung                 | Intellinet - Medienkonverter - 10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE |
| Gerätetyp                           | Medienkonverter - RJ-45 / SC Single-Modus                |
| Formfaktor                          | DIN-Schienenmontage möglich                              |
| Verdrahtungstyp                     | 10Base-T, 1000Base-SX, 100Base-TX, 1000Base-T            |
| Datenübertragungsrate               | 1 Gbps   |
| Optische Wellenlänge                | 1310 nm  |
| Data Link Protocol                  | 10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE                                |
| Maximaler Übertragungsbereich       | 20 km  |
| Stromversorgung                     | DC 12 - 58 V   |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 14.3 cm x 10.4 cm x 4.8 cm                               |
| Gewicht                             | 600 g  |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.