

# Motorola Mobility Motorola Moto G41 - 4G Smartphone - Dual-SIM - RAM 6 GB / Internal Memory 128 GB - microSD slot - OLED-Display - 6.4" - 2400 x 1080 Pixel (60 Hz)



Triple-Kamera 48 MP - 8 MP - 2 MP - front camera 13 MP -  
Meteorite Black

Gruppe	Mobiltelefone
Hersteller	Motorola Mobility
Hersteller Art. Nr.	PAS40016SE
EAN/UPC	0840023225314

## Beschreibung

Motorola Moto G41 - 4G Smartphone - Dual-SIM - RAM 6 GB / Internal Memory 128 GB - microSD slot - OLED-Display - 6.4" - 2400 x 1080 Pixel (60 Hz) - Triple-Kamera 48 MP, 8 MP, 2 MP - front camera 13 MP - Meteorite Black

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Motorola Moto G41 - Meteorite Black - 4G Smartphone - 128 GB - GSM
Produkttyp	4G Smartphone
Anzeige	OLED-Display - 2400 x 1080 Pixel - 16.3 cm (6.4") - 409 ppi (Pixel pro Zoll) - (60 Hz) - 20:9 - OLED
Prozessor	MediaTek Helio G85 2 GHz (8-Core)
Grafikbeschleuniger	ARM Mali-G52 MC2
Speicher	RAM 6 GB / 128 GB
Unterstützte Speicherkarte	microSDXC Steckplatz - bis zu 1 TB
Betriebssystem	Android 11 mit My UX
Hauptkamera	48 Megapixel - f/1.7 - Fokus: automatisch
Zweite Kamera	8 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/2.2 - Tiefenkamera
Dritte Kamera	2 Megapixel - f/2.4 - Macro-Kamera
Vordere Kamera	13 Megapixel f/2.2
Service Provider	Nicht angegeben
SIM-Karte	Dual-SIM - Nano-SIM
Drahtlose Schnittstelle	NFC, Wi-Fi 5, Bluetooth
Sicherheitsgeräte	Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite)
Steckverbinder	3,5 mm Kopfhöreranschluss, USB-C
Schutz	Spritzwassergeschützt
Farbe	Meteorite Black

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	73.87 mm x 8.3 mm x 161.89 mm
Gewicht	178 g
SAR	1,46 W/kg (Körper), 0,67 W/kg (Kopf), 3,08 W/kg (Gliedmaße)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.