

# Arctic S4028-6K - 40 mm Server Lüfter | Value Pack, Ventilator, 4 cm, 250 RPM, 6000 RPM, 7,1 cfm, 12,06 m<sup>3</sup>/h

40 mm - 250 - 6000 RPM - 7.1 CFM / 12.06 m<sup>3</sup>/h - PWM - 0.1 A / 12.0 V DC - 5 pcs



Gruppe	Kühler
Hersteller	Arctic
Hersteller Art. Nr.	ACFAN00273A
EAN/UPC	4895213703819

## Beschreibung

ARCTIC S4028-6K - 40 mm Server Lüfter | Value Pack. Typ: Ventilator, Lüfterdurchmesser: 4 cm, Rotationsgeschwindigkeit (min.): 250 RPM, Rotationsgeschwindigkeit (max.): 6000 RPM, Maximaler Luftstrom: 7,1 cfm, Luftstrom: 12,06 m<sup>3</sup>/h, Maximum Luftdruck: 4,2 mmH<sub>2</sub>O, Lagertyp: Fluidodynamisches Lager (FDB). Spannung: 12 V. Breite: 40 mm, Tiefe: 40 mm, Höhe: 28 mm. Produktfarbe: Schwarz

## Hauptmerkmale

	Allgemein
Typ	Ventilator
Lüfterdurchmesser	4 cm
Rotationsgeschwindigkeit (min.)	250 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)	6000 RPM
Maximaler Luftstrom	7,1 cfm
Luftstrom	12,06 m <sup>3</sup> /h
Maximum Luftdruck	4,2 mmH <sub>2</sub> O
Lagertyp	Fluidodynamisches Lager (FDB)
Spannung	12 V
Breite	40 mm
Tiefe	40 mm
Höhe	28 mm
Produktfarbe	Schwarz