

BenQ Mobiuz EX240N - LED-Monitor - Gaming - 60.5 cm (23.8")

1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 165 Hz - VA - 250 cd/m² - 3000:1 - HDR10 - 1 ms - HDMI - DisplayPort - Lautsprecher - Dunkelgrau

Gruppe	TFTs
Hersteller	BenQ
Hersteller Art. Nr.	9H.LL6LB.QBE
EAN/UPC	4718755089268



Beschreibung

BenQ Mobiuz EX240N - LED-Monitor - Gaming - 60.5 cm (23.8") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 165 Hz - VA - 250 cd/m² - 3000:1 - HDR10 - 1 ms - HDMI, DisplayPort - Lautsprecher - Dunkelgrau

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	BenQ Mobiuz EX240N - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 60.5 cm (23.8") - HDR
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 60.5 cm (23.8")
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync Premium
Leistungsmerkmale	USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 165 Hz
Pixelpitch	0.274 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	3000:1
HDR-fähig	HDR10
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray), 1 ms (MPRT)
Gaming	Ja
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	72% NTSC
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 100-240 V
Farbe	Dunkelgrau

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	54 cm x 18.26 cm x 42.17 cm
Gewicht	4.3 kg
Kennzeichnung	TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.4, HDCP 2.2

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.