

Huawei E5577-320 - Mobiler Hotspot - 4G LTE - 150 Mbps

802.11b/g/n

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Huawei
Hersteller Art. Nr.	E5577-320-S
EAN/UPC	6901443045938



Beschreibung

Huawei E5577-320 - Mobiler Hotspot - 4G LTE - 150 Mbps - 802.11b/g/n

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Huawei E5577-320 - mobiler Hotspot - 4G LTE
Gerätetyp	Mobiler Hotspot
Formfaktor	Extern
Farbe	Schwarz
Ausschlussklausel für Bildfarbe	Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Max. Datenübertragungsrate	150 Mbps
Zellprotokoll	UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA, HSPA+, DC-HSPA+, FDD LTE, TDD LTE
Mobilfunkband	LTE B1/B20/B28/B3/B38/B40/B41/B7/B8
Netzwerk	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V
Batterie	1500 mAh - bis zu 6 Std.
Systemanforderungen	Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, Apple macOS 10.12, Apple macOS 10.13, Apple macOS 10.14, Apple macOS 10.15
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	9.68 cm x 5.8 cm x 1.35 cm
Gewicht	81 g

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.