

# BenQ EH620 - DLP-Projektor - tragbar - 3D - 3400 ANSI-Lumen - Full HD (1920 x 1080)

16:9 - 1080p - IEEE 802.11ac wireless / Bluetooth 4.2 / Miracast / AirPlay / BenQ InstaShare



Gruppe	Projektoren
Hersteller	BenQ
Hersteller Art. Nr.	9HJPT77.34E
EAN/UPC	4718755087998

## Beschreibung

BenQ EH620 - DLP-Projektor - tragbar - 3D - 3400 ANSI-Lumen - Full HD (1920 x 1080) - 16:9 - 1080p - IEEE 802.11ac wireless / Bluetooth 4.2 / Miracast / AirPlay / BenQ InstaShare

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	BenQ EH620 - DLP-Projektor - tragbar - 3D - IEEE 802.11ac Wireless / Bluetooth 4.2 / Miracast / AirPlay / BenQ InstaShare
Gerätetyp	DLP-Projektor - 1080p
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Smart-fähig	Ja
Mikro-Display	DMD Chip
Helligkeit	3400 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	10000:1
Auflösung	Full HD (1920 x 1080)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1,07 Milliarden Farben (30-Bit)
Lampentyp	240 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 4000 Stunde(n) - Normalmodus   Bis zu 10000 Stunde(n) - Eco-Modus   Bis zu 15000 Stunde(n) - Smart-Eco-Modus
Videoeingang	IEEE 802.11ac Wireless / Bluetooth 4.2 / Miracast / AirPlay / BenQ InstaShare
Video-Modi	480p, 480i, 576i, 576p, 1080/24p, 1080/60i, 720/60p, 1080/50i, 720/50p, 1080/50p, 1080/60p, 1080/30p, 1080/25p, 1080/120p
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	350 Watt

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	38 cm x 26.3 cm x 12.7 cm
Gewicht	4.2 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.