

# Jou Jye JJ-N-2937NVME16 - Gehäuse für Speicherlaufwerke mit Lüfter - 2.5" (6.4 cm)

Schwarz

Gruppe Festplatten  
Hersteller Jou Jye  
Hersteller Art. Nr. JJ-N-2937NVME16  
EAN/UPC 4711448678138



## Beschreibung

Jou Jye Computer JJ-N-2937NVME16 - Gehäuse für Speicherlaufwerke mit Lüfter - 2.5" (6.4 cm) - Schwarz

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Jou Jye Computer JJ-N-2937NVME16 - Gehäuse für Speicherlaufwerke
Gerätetyp	Gehäuse für Speicherlaufwerke
Farbe	Schwarz
Erweiterungseinschübe	5 x von vorne zugänglich - 2.5" (6.4 cm)
Kompatibles Schaltfeld	1 5.25" (13.3 cm)
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor	2.5" (6.4 cm)
Unterstützte Schnittstelle	SATA-600 / SAS 3.0
Laufwerkanschluss	Serial ATA, 7-polig
Schachtanschluss	Serial ATA, 7-polig
Besonderheiten	Lüfter
Produktmaterial	Metall, rostfreier Stahl
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	14.4 cm x 16 cm x 4 cm
Gewicht	1.01 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.