

# Intellinet Fast Ethernet WDM bidirektionaler Singlemode Medienkonverter, 10/100Base-TX auf 100Base-FX (SC)

Singlemode - 20 km - WDM (RX1310/TX1550) - Medienkonverter - 100Mb LAN - 10Base-T - 100Base-FX - 100Base-TX - RJ-45 / SC Single-Modus - bis zu 20 km - 1310 (RX) / 1550 (TX) nm



Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Intellinet
Hersteller Art. Nr.	510530
EAN/UPC	0766623510530

## Beschreibung

Intellinet Fast Ethernet WDM bidirektionaler Singlemode Medienkonverter, 10/100Base-TX auf 100Base-FX (SC) Singlemode, 20 km, WDM (RX1310/TX1550) - Medienkonverter - 100Mb LAN - 10Base-T, 100Base-FX, 100Base-TX - RJ-45 / SC Single-Modus - bis zu 20 km - 1310 (RX) / 1550 (TX) nm

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Intellinet Fast Ethernet WDM bidirektionaler Singlemode Medienkonverter, 10/100Base-TX auf 100Base-FX (SC) Singlemode, 20 km, WDM (RX1310/TX1550) - Medienkonverter - 10Mb LAN, 100Mb LAN
Gerätetyp	Medienkonverter - RJ-45 / SC Single-Modus
Formfaktor	Extern
Verdrahtungstyp	10Base-T, 100Base-FX, 100Base-TX
Datenübertragungsrate	100 Mbps
Optische Wellenlänge	1310 (RX) / 1550 (TX) nm
Data Link Protocol	10Mb LAN, 100Mb LAN
Maximaler Übertragungsbereich	20 km
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	6.9 cm x 10.5 cm x 2.5 cm
Gewicht	180 g

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.