

Techly IDATA-HDMI-VGA, 1600 x 1200 Pixel, 480i,480p,576i,576p,1080i,1080p, 1,65 Gbit/s, 50 - 60 Hz, Schwarz, CE, FCC

Converter HDMI to VGA / Audio

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	Techly
Hersteller Art. Nr.	IDATA-HDMI-VGA
EAN/UPC	8057685305083



Beschreibung

Techly IDATA-HDMI-VGA. Maximale Video-Auflösung: 1600 x 1200 Pixel, Unterstützte Video-Modi: 480i,480p,576i,576p,1080i,1080p, Bandbreite: 1,65 Gbit/s. Produktfarbe: Schwarz, Zertifizierung: CE, FCC. Hostschnittstelle: HDMI, Ausgangsschnittstelle: VGA. Arbeitsspannung: 5 V, Operatierender Strom: 2 A. Breite: 88 mm, Tiefe: 68 mm, Höhe: 25,5 mm

Hauptmerkmale

Allgemein

Maximale Video-Auflösung	1600 x 1200 Pixel
Unterstützte Video-Modi	480i,480p,576i,576p,1080i,1080p
Bandbreite	1,65 Gbit/s
Produktfarbe	Schwarz
Zertifizierung	CE, FCC
Hostschnittstelle	HDMI
Ausgangsschnittstelle	VGA
Arbeitsspannung	5 V
Operatierender Strom	2 A
Breite	88 mm
Tiefe	68 mm
Höhe	25,5 mm