

Kärcher BP 7 Home & Garden, 1200 W, AC, 6 bar, 6000 l/h, Schwarz, Gelb

1200W - 6000l/h - G1 - 230 - 240V - 50Hz - max 6bar

Gruppe	Bewässerung & Belüftung
Hersteller	Kärcher
Hersteller Art. Nr.	1.645-373.0
EAN/UPC	4054278315904



Beschreibung

Kärcher BP 7 Home & Garden. Vorgesehene Verwendung: Garten, Bewässerung, Produktfarbe: Schwarz, Gelb. Maximaler Betriebsdruck: 6 bar, Max. Förderhöhe: 60 m, Maximale Fördermenge: 6000 l/h. Leistung: 1200 W, Energiequelle: AC, AC Eingangsspannung: 230 - 240 V. Breite: 540 mm, Tiefe: 230 mm, Höhe: 373 mm. Kabellänge: 1,85 m

Hauptmerkmale

Allgemein

Vorgesehene Verwendung	Garten, Irrigation
Produktfarbe	Black, Yellow
Maximaler Betriebsdruck	6 bar
Max. Förderhöhe	60 m
Maximale Fördermenge	6000 l/h
Leistung	1200 W
Energiequelle	AC
AC Eingangsspannung	230 - 240 V
Breite	540 mm
Tiefe	230 mm
Höhe	373 mm
Kabellänge	1,85 m