

# Segula 55263, 1,5 W, 10 W, E14, 90 lm, 20000 h, Warmweiß

LED Kühlschranklicht klar - E14 - 1,5 W (10 W) - 90 Lm - 2200 K

Gruppe	Leuchtmittel
Hersteller	Segula
Hersteller Art. Nr.	55263
EAN/UPC	4260751132634



## Beschreibung

Segula 55263. Blitzleistung: 1,5 W, Equivalente Glühlampenleistung: 10 W, Fassungs-/Sockeltyp: E14, Lichtleistung: 90 lm, Glühbirnenlebensdauer (Std.): 20000 h, Lichtfarbe: Warmweiß, Farbtemperatur: 2200 K, Strahlungswinkel: 330°, Farbwiedergabeindex: 90

## Hauptmerkmale

	Allgemein
Blitzleistung	1,5 W
Equivalenten Glühlampenleistung	10 W
Fassungs-/Sockeltyp	E14
Lichtleistung	90 lm
Glühbirnenlebensdauer (Std.)	20000 h
Lichtfarbe	Warmweiß
Farbtemperatur	2200 K
Strahlungswinkel	330 °
Farbwiedergabeindex	90