

Neomounts by Newstar FPMA-W400 - Klammer - full-motion - für LCD-Display - Grau - Bildschirmgröße: 25.4-76.2 cm (10"-30")

Wandmontage

Gruppe	Zubehör TFT/LCD-TV
Hersteller	Neomounts
Hersteller Art. Nr.	FPMA-W400
EAN/UPC	8717371440053



Beschreibung

Neomounts by Newstar FPMA-W400 - Klammer - full-motion - für LCD-Display - Grau - Bildschirmgröße: 25.4-76.2 cm (10"-30") - Wandmontage

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Neomounts by Newstar FPMA-W400 - Klammer - full-motion - für LCD-Display - Grau
Produkttyp	Klammer (full-motion) - Wandmontage
Einstellbare Tiefe	10-40 cm
Einstellbare Höhe	0-30 cm
Neigung	180°
Rotation	270°
Drehen	180°
Anpassungen	Höhe, Neigung, schwenken, Drehung, Tiefe
Empfohlene Verwendung	LCD-Display
Empfohlene Display-Größe	25.4-76.2 cm (10"-30")
VESA-Halterung	Bis zu 100 x 100 mm, ab 75 x 75 mm
Max. Ladegewicht	10 kg
Farbe	Grau

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.