

# ASUS VP228HE - LED-Monitor - 54.6 cm (21.5") - 1920 x 1080 Full HD (1080p)

250 cd/m<sup>2</sup> - 1 ms - HDMI - VGA - Lautsprecher - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	ASUS
Hersteller Art. Nr.	90LM01K0-B05170
EAN/UPC	4712900510164



## Beschreibung

ASUS VP228HE - LED-Monitor - 54.6 cm (21.5") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - 250 cd/m<sup>2</sup> - 1 ms - HDMI, VGA - Lautsprecher - Schwarz

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASUS VP228HE - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 54.6 cm (21.5")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 54.6 cm (21.5")
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	16 W
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080
Pixelpitch	0.248 mm
Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	100000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	1 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	51.3 cm x 19.94 cm x 37.3 cm
Gewicht	3.5 kg

Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	UL, TUV GS, VCCI, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, TUV Ergo, PSB, FCC, RoHS, WEEE, PSE Mark, MEPS, J-MOSS, ErP Ready, RCM, CEL level 1, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.