

Dynatron A35 - Prozessor-Luftkühler - (für: TR4, SP3)

Aluminium - 80 mm

Gruppe	Kühler
Hersteller	Dynatron
Hersteller Art. Nr.	A 2703
EAN/UPC	0859300007369



Beschreibung

Dynatron A35 - Prozessor-Luftkühler - (für: TR4, SP3) - Aluminium - 80 mm

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Dynatron A35 - Prozessor-Luftkühler
Produkttyp	Prozessor-Luftkühler
Kompatibilität	Socket TR4, Socket SP3
Kühlermaterial	Aluminium
Lüfterdurchmesser	80 mm
Gebläsehöhe	38 mm
Lüfterlager	Doppelkugellager
Drehgeschwindigkeit	3800 U/min
Luftstrom	(68,4 CFM)
Geräuschpegel	16 - 48.4 dBA
Nennspannung	12 V
Merkmale	Integriertes Wärmerohr
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	8.2 cm x 12 cm x 11 cm
Gewicht	600 g

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.