

Google Pixel 6 - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 8 GB / Interner Speicher 128 GB - OLED-Display - 6.4" - 2400 x 1080 Pixel (90 Hz)

2 x Rückkamera 50 MP - 12 MP - front camera 8 MP - stormy black

Gruppe	Mobiltelefone
Hersteller	Google
Hersteller Art. Nr.	GA02900-GB
EAN/UPC	0810029930451



Beschreibung

Google Pixel 6 - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 8 GB / Interner Speicher 128 GB - OLED-Display - 6.4" - 2400 x 1080 Pixel (90 Hz) - 2 x Rückkamera 50 MP, 12 MP - front camera 8 MP - stormy black

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Google Pixel 6 - stormy black - 5G Smartphone - 128 GB - GSM
Produkttyp	5G Smartphone
Hersteller-Modellnummer	GB7N6
Anzeige	OLED-Display - 2400 x 1080 Pixel - 16.3 cm (6.4") - 411 ppi (Pixel pro Zoll) - (90 Hz) - 20:9 - OLED - HDR - Fingerabdruck-resistente Beschichtung, Corning Gorilla Glass Victus (kratzfestes Glas)
Prozessor	Google Tensor - mit Titan M2 security
Speicher	RAM 8 GB / 128 GB
Betriebssystem	Android 12
Hauptkamera	50 Megapixel - f/1.85 - Fokus: automatisch Laser-Autofokus: - Laserfokus
Zweite Kamera	12 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/2.2
Vordere Kamera	8 Megapixel f/2.0 - Fixfokus
Service Provider	Nicht angegeben
SIM-Karte	Dual-SIM - Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM)
Drahtlose Schnittstelle	NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth
Sicherheitsgeräte	Fingerabdrucklesegerät (unter Display)
Steckverbinder	USB-C
Wireless-Ladestandards	Qi
Schutz	Wasserbeständig, staubresistent
Farbe	Stormy black

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	74.8 mm x 8.9 mm x 158.6 mm
Gewicht	207 g
SAR	1,38 W/kg (Körper), 1 W/kg (Kopf)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.