

# Xiaomi 11T Pro - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 8 GB / Internal Memory 128 GB - OLED-Display - 6.67" - 2400 x 1080 Pixel (120 Hz)

Triple-Kamera 108 MP - 8 MP - 5 MP - front camera 16 MP - Gray Meteorite



Gruppe	Mobiltelefone
Hersteller	Xiaomi
Hersteller Art. Nr.	MZB09JNEU
EAN/UPC	6934177750212

## Beschreibung

Xiaomi 11T Pro - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 8 GB / Internal Memory 128 GB - OLED-Display - 6.67" - 2400 x 1080 Pixel (120 Hz) - Triple-Kamera 108 MP, 8 MP, 5 MP - front camera 16 MP - Gray Meteorite

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Xiaomi 11T Pro - Gray Meteorite - 5G Smartphone - 128 GB - GSM
Produkttyp	5G Smartphone
Anzeige	OLED-Display - 2400 x 1080 Pixel - 16.9 cm (6.67") - (120 Hz) - 20:9 - AMOLED - HDR - Corning Gorilla Glass Victus (kratzfestes Glas)
Prozessor	Qualcomm Snapdragon 888 2.84 GHz (8-Core)
Grafikbeschleuniger	Qualcomm ADRENO 660
Modem	Snapdragon X60 5G
Speicher	RAM 8 GB / 128 GB
Betriebssystem	Android 11 mit MIUI 12.5
Hauptkamera	108 Megapixel - f/1.75 - Fokus: automatisch
Zweite Kamera	8 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/2.2
Dritte Kamera	5 Megapixel - Tele-Makro-Objektiv - f/2.4
Vordere Kamera	16 Megapixel f/2.45
Service Provider	Nicht angegeben
SIM-Karte	Dual-SIM - Nano-SIM
Drahtlose Schnittstelle	NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth
Sicherheitsgeräte	Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite)
Steckverbinder	USB-C
Farbe	Gray Meteorite

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	76.9 mm x 8.8 mm x 164.1 mm
Gewicht	204 g

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.