

Neomounts by Newstar FPMA-HAW100HC

- Klammer - full-motion - für LCD-Display
 - medizinisch - weiß - Bildschirmgröße:
 25.4-76.2 cm (10"-30")

Wandmontage

Gruppe	Zubehör TFT/LCD-TV
Hersteller	Neomounts
Hersteller Art. Nr.	FPMA-HAW100HC
EAN/UPC	8717371443184



Beschreibung

Neomounts by Newstar FPMA-HAW100HC - Klammer - full-motion - für LCD-Display - medizinisch - weiß - Bildschirmgröße: 25.4-76.2 cm (10"-30") - Wandmontage

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Neomounts by Newstar FPMA-HAW100HC - Klammer - full-motion - für LCD-Display - weiß
Produkttyp	Klammer (full-motion) - medizinisch - Wandmontage
Einstellbare Tiefe	0-187 cm
Einstellbare Höhe	0-170 cm
Neigung	55°
Drehen	370°
Anpassungen	Höhe, Neigung, schwenken, Tiefe
Empfohlene Verwendung	LCD-Display
Empfohlene Display-Größe	25.4-76.2 cm (10"-30")
VESA-Halterung	Bis zu 100 x 100 mm, ab 75 x 75 mm
Max. Ladegewicht	12 kg
Farbe	Weiß

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.