



Premium LED Einbauspot Slim Coin, schwenkbar, dimmbar, alu gedreht, Einzelartike...

Einbaustrahler

UVP: 41,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-318990
Material	Aluminium, Zink
Farbe	Aluminium
Anschlussspannung	230 V
Leistungsaufnahme	6.8 W
Schutzklasse	II
Schutzart	IP23
Montageart	Decke, Einbau
Dimmbar	Ja
Dimmart	Hausinstallation, Phasenabschnitt
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	2700 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	425 lm
Farbwiedergabeindex	> 80
Abstrahlwinkel	120 Grad
Stil	Schlicht, Zeitlos
Form	rund
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja, fest verbaut
Anschlussfertig	Ja
Einbaumaße	(T) 45 mm (Ø) 68 mm

Produktmaße	(Ø) 84 mm
Produktgewicht	0.184 kg