



Osram LED Lampe ersetzt 40W E27 Globe - G125 in Transparent 4W 470lm 2700K 1er P...


Leuchtmittel

UVP: 8,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?
info@click-licht.de
(+49) 2361 40 67 600
Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-547800
Material	Glas
Farbe	Transparent
Anschlussspannung	220-240 V
Leistungsaufnahme	4 W
Sockel	E27
Dimmbar	Nein
Lichttechnologie	LED
Bauform	Globe - G125
Farbtemperatur	2700 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	470 lm
Farbwiedergabeindex	80
Lebensdauer	15000 h
Schaltzyklen	15000
Abstrahlwinkel	300 Grad
Form	rund
Leuchtmittel	Ja
Produktmaße	(H) 168 mm (Ø) 124 mm
Produktgewicht	0.18 kg



ENERGY

LEDVANCE
AC32377

A

B

C

D


E

F

G

E

4
kWh/1000h



2019/2015