



Solar LED Bodeneinbauleuchte Aron 200x100mm mit Bewegungsmelder

Bodeneinbaustrahler

UVP: 78,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-361264
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Schwarz
Leistungsaufnahme	1.5 W
Schutzklasse	III
Schutzart	IP67
Dimmbar	Nein
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	3000 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	160 lm
Farbwiedergabeindex	> 80
Lebensdauer	30000 h
Schaltzyklen	15000
Anwendungsbereich	Terrasse, Hauseingang
Stil	Schlicht
Sensortyp	Bewegungssensor
Paneltyp	Photovoltaik
Form	eckig
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja, fest verbaut
Produktmaße	(B) 200 mm (T) 100 mm

Produktgewicht

0.607 kg