



**Osram LED Lampe ersetzt 60W E27 Birne - A60 in Weiß 8,5W 806lm 2700K dimmb...**

Leuchtmittel

UVP: 7,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?  
[info@click-licht.de](mailto:info@click-licht.de)  
 (+49) 2361 40 67 600  
 Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <b>Artikelnummer</b>       | A-547738             |
| <b>Material</b>            | Glas                 |
| <b>Farbe</b>               | Weiß                 |
| <b>Anschlussspannung</b>   | 220-240 V            |
| <b>Leistungsaufnahme</b>   | 8.5 W                |
| <b>Sockel</b>              | E27                  |
| <b>Dimmbar</b>             | Ja                   |
| <b>Dimmtechnologie</b>     | stufenlos            |
| <b>Lichttechnologie</b>    | LED                  |
| <b>Bauform</b>             | Birne - A60          |
| <b>Farbtemperatur</b>      | 2700 Kelvin          |
| <b>Lichtfarbe</b>          | Warmweiß             |
| <b>Lichtstrom</b>          | 806 lm               |
| <b>Farbwiedergabeindex</b> | 80                   |
| <b>Lebensdauer</b>         | 15000 h              |
| <b>Schaltzyklen</b>        | 15000                |
| <b>Abstrahlwinkel</b>      | 320 Grad             |
| <b>Form</b>                | rund                 |
| <b>Leuchtmittel</b>        | Ja                   |
| <b>Produktmaße</b>         | (H) 106 mm (Ø) 60 mm |
| <b>Produktgewicht</b>      | 0.05 kg              |

